

Colad Snap Lid System® 350 ml - Lakverwerkingssysteem

Compleet Snap Lid lakverwerkingssysteem bestaand uit 50 Colad Mengbakers 350 ml en 50 Colad Snap Lid deksels 350 ml. Beschikbaar met 4 verschillende micron ingebouwde zeefjes voor alle laksoorten.

Een complete set Colad Snap Lid lakverwerkingssysteem met Colad Mengbakers 350 ml en 350 ml Snap Lid deksels. Het Colad Snap Lid lakverwerkingssysteem maakt een bovenbeker van je mengbeker, waardoor je de lak sneller en gemakkelijker kunt voorbereiden om te verspuiten. Mix, Snap & Go! Met 4 verschillende maten bekere en 4 verschillende microns ingebouwde zeefjes is het Snap Lid lakverwerkingssysteem geschikt voor iedere spuitklus.

Het snelste lakverwerkingssysteem voor alle soorten lak. Met Colad Snap Lid System bespaar je moeite, tijd en geld in slechts twee simpele stappen. Mix, Snap & Go! Door een beker zowel als mengbeker en bovenbeker te gebruiken, dankzij de Snap Lid deksel, kun je het process versnellen en gebruik je hierbij ook nog eens minder materiaal. Ook bespaar je tijd dankzij de ingebouwde zeef die beschikbaar is in 90, 130, 190 en 280 micron.

De voordelen van het Snap Lid lakverwerkingssysteem:

- Snelste systeem; bespaar tijd en geld door de mengbeker als bovenbeker te gebruiken
- Gemakkelijk; compleet systeem met alle benodigde onderdelen
- Geschikt voor alle soorten lak; vier filters beschikbaar voor blanke lak, lak op waterbasis, conventionele lak en primer
- Uniek ventielsysteem; voorkomt een vacuüm en garandeert een stabiele lakstroom
- Verstevigde deksel; voor snel en eenvoudig sluiten en lakpreventie
- Stevige en strakke schroefdraad; voor een solide en waterdichte aansluiting op het spuitpistool
- Voor alle typen spuitpistolen; adapter beschikbaar voor nagenoeg alle typen spuitpistolen

Verpakkingsinformatie

50 deksels + 50 bekere per doos

Technische informatie

- Micron: 90, 130, 190 & 280



Artikelnummer: 9350xxxSLS

Omschrijving: Snap Lid System® 350 ml - Lakverwerkingssysteem

Bekijk nu op  YouTube



Art.nr.	Variant	EAN
9350090SLS	90 micron	8714247042946
9350130SLS	130 micron	8714247043080
9350190SLS	190 micron	8714247043226
9350280SLS	280 micron	8714247046302

Veelgestelde Vragen

> Waar kan ik Colad Snap Lid System kopen?

Colad Snap Lid System is verkrijgbaar via jouw Colad dealer. Indien jouw dealer geen Snap Lid System verkoopt kunnen wij je helpen een dealer te vinden die jou ons lakverwerkingssysteem wel kan verkopen. Indien je hulp nodig hebt om een dealer te vinden, kunt je contact met ons opnemen via het contactformulier.

> Hoe vind ik de juiste adapter voor het Colad Snap Lid System?

Wij hebben een adapter selectietool ontwikkeld die jou kan helpen de juiste adapter voor jouw merk en type spuitpistool te vinden. Vind jouw adapter voor Snap Lid System via deze adapter tool, gelinkt onderaan dit document. Kun je de juiste adapter voor jouw spuitpistool niet vinden? Neem contact met ons op en wij helpen je de juiste adapter te vinden.

> Welk micron filter heb ik nodig?

Colad Snap Lid System is ontworpen als een lakverwerkingssysteem voor alle typen lak. Wij adviseren altijd bij jouw lakleverancier te controleren welk micron filter aanbevolen is voor een specifiek type lak. In algemene zin adviseren wij de 90 micron voor blanke lak, de 130 micron voor lak op waterbasis en blanke lak, de 190 micron voor reguliere lak en de 280 micron voor primers. Dit kan verschillen afhankelijk van diverse voorwaarden, waaronder de aanbeveling van de lakfabrikant.

> Hoe zorg ik voor een optimale output?

Voor de optimale output met het Colad Snap Lid System is het van belang niet teveel lucht over te houden tussen het ingebouwde filter en het spuitpistool. Hier kan voor gezorgd worden door het spuitpistool langzaam voor- en achterover te hellen na bevestiging van de verfbeker, om zodoende lucht te laten ontsnappen en de lak in dit gedeelte te laten zakken. Eventueel kan hierbij een beetje output vrijgelaten worden. Wanneer het transparante gedeelte van de deksel voor meer dan 2/3 gevuld is levert dit een optimale output.

> Wat is de beste manier om de deksel op de beker te bevestigen?

Voor een visuele weergave van de aanbevolen manier van bevestigen van de Snap Lid deksel kunt u onze 'Colad Snap Lid System user manual' video op YouTube bekijken. Wij adviseren de deksel vanaf één kant te bevestigen, en langzaam met twee handen langs beide zijanten de deksel richting de andere kant vast te klikken. De deksels zijn ontworpen om perfect te passen op de beker, en bij het bevestigen is het dus niet nodig overmatig kracht te zetten.

Gerelateerde producten



9370Axx

Snap Lid Adapter



9370xxxSLS

Snap Lid System 700ml



9370CAP

Snap Lid Afdichtdopjes



937020

Universele Muurhouder



MANUAL



TOOL

Disclaimer

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.